

Garant**RC.X 1204, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260650 HB7140-1
GTIN	4045197819192
Artikelklasse	21G

Omschrijving

RC.X 1204 HB7140-1 Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7140-1
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VM
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	RCMX 1204
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien