

Garant**SC.T 09T304, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260762 HB7140-1
GTIN	4045197819246
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SC.T 09T304 HB7140-1 Hoekradius: 0,4 mm
Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Technische beschrijving

Soort	HB7140-1
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	VM
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien