

**Garant****SC.T 120404, Soort: HB7140-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260765 HB7140-1
GTIN	4045197819260
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SC.T 120404 HB7140-1 Hoekradius: 0,4 mm

Soort: HB7140-1

Spaanbreker: VM

Tolerantie: M

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmVoeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,

## Technische beschrijving

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VM
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	HB7140-1

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 120404
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien