

**Garant****TCMT 110202, Soort: HB7140-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260950 HB7140-1
GTIN	4045197819284
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

TCMT 110202 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

## Technische beschrijving

Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Soort	HB7140-1
Spaanbreker	VS
Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hoekradius	0,2 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 110202
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien