

Garant
TC.T 110202, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260980 HB7140-1
GTIN	4045197819338
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TC.T 110202 HB7140-1 Soort: HB7140-1

Spaanbreker: VM

Tolerantie: M

 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Soort	HB7140-1
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snededcondities	licht onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 110202
Aantal wisselingen/snijanten	3
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien