

Garant
TC.T 110204, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260982 HB7140-1
GTIN	4045197819345
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TC.T 110204 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	VM
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7140-1
Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	licht onderbroken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 110204
Aantal wisselingen/snijanten	3
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien