

Garant
TCMT 16T308, Soort: HB7140-1

Bestelgegevens

Bestelnummer	260988 HB7140-1
GTIN	4045197819369
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TCMT 16T308 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Spaanbreker	VM
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7140-1
Hoekradius	0,8 mm
Snedecndities	licht onderbroken

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T308
Aantal wisselingen/snijanten	3
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien