

**Garant****VBMT 160404, Soort: HB7140-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261152 HB7140-1
GTIN	4045197819406
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VBMT 160404 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Spaanbreker	VS
Soort	HB7140-1
Hoekradius	0,4 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien