

Garant**VB.T 160404, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261232 HB7140-1
GTIN	4045197819437
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VB.T 160404 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Spaanbreker	VM
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm

Soort	HB7140-1
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien