

**Garant****VB.T 160408, Soort: HB7140-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261234 HB7140-1
GTIN	4045197819444
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VB.T 160408 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VM
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Soort	HB7140-1

Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien