

Garant**VC.T 110302, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261364 HB7140-1
GTIN	4045197819451
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VCMT 110302 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Spaanbreker	VS
Soort	HB7140-1
Hoekradius	0,2 mm
Snedeccondities	licht onderbroken

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 110302
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien