

Garant**VC.T 160404, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261372 HB7140-1
GTIN	4045197819482
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160404 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VS
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Soort	HB7140-1
Hoofdtoepassing	M

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien