

Garant
VC.T 160408, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	261374 HB7140-1
GTIN	4045197819499
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160408 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VS
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Soort	HB7140-1
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VS
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoekradius	0,8 mm

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160408
Aantal wisselingen/snikanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien