

**Garant****VC.T 160404, Soort: HB7140-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261458 HB7140-1
GTIN	4045197819512
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VC.T 160404 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	VM
Hoofdtoepassing	M
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Soort	HB7140-1
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hoekradius	0,4 mm

Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien