

Garant
VC.T 160408, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	261459 HB7140-1
GTIN	4045197819529
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160408 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VM
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Soort	HB7140-1
Hoekradius	0,8 mm

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160408
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien