


**Garant**
**WCHX 040104, Type: ALU**


## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 268474 ALU    |
| GTIN          | 4045197470348 |
| Artikelklasse | 21K           |

## Omschrijving

**T.b.v.:**

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 8.  
geschikt voor gereedschap-Ø D<sub>c</sub>: 8 mm

Soort: HU70AL

Snijsnelheid v<sub>c</sub> Hoofdtoepassing: 300 - 600 m/min

Snijsnelheid v<sub>c</sub> Neventoepassing: 180 m/min

## Technische beschrijving

|   |                 |
|---|-----------------|
| Hoofdtoepassing                             | N               |
| Neventoepassing                             | K               |
| Snijsnelheid v <sub>c</sub> Neventoepassing | 180 m/min       |
| Snijsnelheid v <sub>c</sub> Hoofdtoepassing | 300 - 600 m/min |
| Type  | ALU             |
| Hoekradius                                  | 0,2 mm          |
| Soort                                       | HU70AL          |
| Snijmateriaal                               | HM              |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| ISO-code wisselplaat                       | WCHX 040104                  |
| Aantal wisselingen/snijanten               | 3                            |
| geschikt voor gereedschap-Ø D <sub>c</sub> | 8 mm                         |
| Producttype                                | Wisselplaat voor het draaien |