

**Garant**
**'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 2,25×D, links, Ø DC: 10mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	268468 10
GTIN	4045197470218
Artikelklasse	21X

## Omschrijving

### Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Cilinderschacht **met kraag**.

### Toepassing:

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

### Opmerking:

· **Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.**

· **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

**Draai- en boorgereedschap in langspanend bouwstaal en langspanende roestvrije staalsoorten alleen tot 1,5×D gebruiken.**

## Technische beschrijving

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 31
Wisselplaat nr. 268472 – 268496	WCHX 05T1..
Boring-Ø tolerantie D	0/+0,22 mm
Nominale Ø D	10 mm
Schachtlengte L <sub>s</sub>	42 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	22,5 mm
Ø d <sub>2</sub>	16 mm

Afkoppellengte L <sub>A</sub>	28 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 31	269028 31
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500