

**Garant****'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 1,5×D, links, Ø DC: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268464 20
GTIN	4045197470119
Artikelklasse	21X

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met inwendige koeling.  
Cilinderschacht.

**Toepassing:**

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

**Opmerking:**

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.**
- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

**Technische beschrijving**

Boring-Ø tolerantie D	0/+0,33 mm
Nominale Ø D	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 35
Wisselplaat nr. 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	30 mm
Totale lengte L	150 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Wisselplaatschroevenset Type 35	269028 35
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500