


Garant**Schuifmaat, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG4101 150
GTIN	4069515051316
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchromd.

Fijne, contrastrijke afleesschaal.

Vastzetschroef aan bovenkant.

Ergonomisch geoptimaliseerde slede. Afleesbaar zonder fouten dankzij schaal met andere kleur.

Meetvlakken fijn gelept. Beter afleesbaar dankzij schaal met andere kleur.

Levering:

5× analoge schuifmaat nr. 410100 150.

Accessoires:

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

Technische beschrijving

Verdeling	1/128 inch
Beklengte	40 mm
Meetafwijking E MPE	± 0,05 mm
Norm	ISO 13385
Kalibratie	A1
Verpakking	Etui

Gegevensblad

Verdeling	1/20 mm
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Meetbereik	0 - 150 mm
Aflezings	5 mm
Dieptemaat aanwezig	ja
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Producttype	Universele schuifmaat

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG4101 150