


**Schuifmaat Nonius 1/20, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG4102 150
GTIN	4069515051323
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchromd.
Vastzetschroef aan bovenkant.

Levering:

Inclusief schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat. 5x analoge schuifmaat nr. 410200 150.

Opmerking:

De versie voor linkshandigen vindt u onder nr. 410205 gr. 150.

Technische beschrijving

Kalibratie	A1
Meetbereik	0 - 150 mm
Verdeling	1/128 inch
Beklengte	40 mm
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Aflezing	5 mm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Meetafwijking E MPE	± 0,05 mm

Dieptemaat aanwezig	ja
Norm	ISO 13385
Verdeling	1/20 mm
Verpakking	Etui
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Schroefdraadtabel	Schuifmaattabel
Producttype	Universele schuifmaat

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG4102 150