

Garant
WCHX 090304, Type: UNI


Bestelgegevens

Bestelnummer	268488 UNI
GTIN	4045197470805
Artikelklasse	21K

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468; maat 18.
 geschikt voor gereedschap-Ø D_c: 18 mm
 Soort: HB7130
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 65 - 200 m/min

Technische beschrijving

Type	UNI
Snijsnelheid v _c Hoofdtoepassing	65 - 200 m/min
Hoofdtoepassing	UNI
Hoekradius	0,2 mm
Soort	HB7130
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WCHX 090304
Aantal wisselingen/snijanten	3
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	18 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draaien