

Garant**Steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 25/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273756 25/4
GTIN	4045197485106
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Opmerking:

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij t_{\max} ($5 \times$ steekbreedte) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technische beschrijving

Bout	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Koplengte L_1	40 mm
Steekbreedte w	4 mm
Insteekdiepte t_{\max}	20 mm
Functiebreedte L_4	26,5 mm
Totale lengte L	150 mm
Schachtbreedte b	25 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja

Producttype	Klemdraaihouder
-------------	-----------------

Accessoires

Klemschroef Type 7	279815 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX30	674248 TX30
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600