

**Garant****WCHX 060204, Type: SM**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268482 SM
GTIN	4045197470607
Artikelklasse	21K

## Omschrijving

**T.b.v.:**

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 11.  
geschikt voor gereedschap-Ø D<sub>c</sub>: 11 mm

Soort: HB7120

Snijsnelheid v<sub>c</sub> Hoofdtoepassing: 110 - 220 m/min

Snijsnelheid v<sub>c</sub> Neventoepassing: 110 - 140 m/min

## Technische beschrijving

Neventoepassing	M
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snijsnelheid v <sub>c</sub> Hoofdtoepassing	110 - 220 m/min
Snijsnelheid v <sub>c</sub> Neventoepassing	110 - 140 m/min
Type	SM
Soort	HB7120
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	WCHX 060204
Aantal wisselingen/snijanten	3
geschikt voor gereedschap-Ø D <sub>c</sub>	11 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien