

Garant**Steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 32/4mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 273758 32/4 |
| GTIN | 4045197538451 |
| Artikelklasse | 21W |

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Opmerking:

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Bout | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Functiebreedte L_4 | 26,5 mm |
| Koplengte L_1 | 48 mm |
| Insteekdiepte t_{\max} | 28 mm |
| Steekbreedte w | 4 mm |
| Totale lengte L | 170 mm |
| Schachtbreedte b | 32 mm |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | nee |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| axiaal insteken mogelijk | ja |
| Producttype | Klemdraaihouder |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| 8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm | 659874 50 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Klemschroef Type 7 | 279815 7 |
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX30 | 674248 TX30 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm | 659957 1600 |