

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P, DI32, Span-Ø (oplopend met 1 mm): 19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309668 19
GTIN	2050001705365
Artikelklasse	34F

**Omschrijving****Uitvoering:****Mini** = alle maten met 'M', buitengewoon slanke constructie.**MiniSlank** = maat met 'MS', buitengewoon superslanke constructie.**Conisch** = alle maten met 'C'.**Standaard** = alle andere maten.Gevulkaniseerde **hogedruk-afdichtringen** tot 80 bar.

0,5 mm span-Ø-overbrugging (+ 0,4/- 0,1).

**T.b.v.:**

ER-spanmoeren CP nr. 309665 gr. 32DI.

**Opmerking:****Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!**

FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.

- **Afdichtringen op aanvraag oplopend met 0,5 mm.**
- **Afdichtringen DI40 op aanvraag.**

**Niet compatibel met andere afdichtringssystemen!****Technische beschrijving**

Span-Ø	19 mm
Serie	Centro P
Voor type	D132
Buiten-Ø D	26,2 mm
Hoogte L	2 mm
Producttype	Spantanghouderaccessoires