

**Garant****Boorstang voor het steekdraaien, links, Schacht-Ø DS / steekbreedte w: 16/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273791 16/2
GTIN	4045197525031
Artikelklasse	21W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (> 1300 N/mm<sup>2</sup>). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	2 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	23 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	14,5 mm
t <sub>max</sub> Binnenbewerking	6 mm
Bout	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Totale lengte L	180 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub> naar achteren geplaatste houders	30 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Toepassingsgebied	Radiaal inwendig insteken
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Klemschroef Type 9	279815 9
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600