

Garant**WCHX 090308, Type: SM**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268490 SM
GTIN	4045197470843
Artikelklasse	21K

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 18.
geschikt voor gereedschap-Ø D_c: 18 mm
Soort: HB7120
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 220 m/min
Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 110 - 140 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Snijsnelheid v _c Hoofdtoepassing	110 - 220 m/min
Snijsnelheid v _c Neventoepassing	110 - 140 m/min
Type	SM
Soort	HB7120
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	WCHX 090308
Aantal wisselingen/snijanten	3
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	18 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien