

**Garant****Steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 20/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273756 20/5
GTIN	4045197485113
Artikelklasse	21W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

**Opmerking:**

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij  $t_{\text{max}}$  ( $5 \times$ steekbreedte) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Technische beschrijving**

Insteekdiepte $t_{\text{max}}$	25 mm
Steekbreedte w	5 mm
Koplengte $L_1$	43 mm
Bout	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Functiebreedte $L_4$	21,5 mm
Totale lengte L	125 mm
Schachtbreedte b	20 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja

Producttype

Klemdraaihouder

**Accessoires**8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale  
lengte 50 mm

659874 50

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm

659906 1600

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX30

674248 TX30

Klemschroef Type 7

279815 7

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm

659957 1600