

Garant**Boorstang voor het steekdraaien, rechts, Schacht-Ø DS / steekbreedte w: 25/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273790 25/4
GTIN	4045197485311
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{\min}	32 mm
Bout	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Middenverplaatsing L_3	19 mm
t_{\max} Binnenbewerking	9,5 mm
Steekbreedte w	4 mm
Totale lengte L	250 mm
Afkoppellengte L_1 naar achteren geplaatste houders	40 mm
Schacht-Ø D_s	25 mm
Toepassingsgebied	radiaal insteken binnen
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Klemschroef Type 8	279815 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500