

Garant
Boorstang voor het steekdraaien, links, Schacht-Ø DS / steekbreedte w: 20/2mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	273791 20/2
GTIN	4045197485335
Artikelklasse	21W

Omschrijving
Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (> 1300 N/mm²). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Technische beschrijving

t _{max} Binnenbewerking	6 mm
Steekbreedte w	2 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	25 mm
Bout	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Middenverplaatsing L ₃	14,5 mm
Totale lengte L	200 mm
Afkoppellengte L ₁ naar achteren geplaatste houders	30 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
Toepassingsgebied	Radiaal inwendig insteken
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Klemschroef Type 8	279815 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500