

Garant**WCHX 070304, Type: ALU**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268484 ALU
GTIN	4045197470645
Artikelklasse	21K

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 15.

geschikt voor gereedschap-Ø D_c: 15 mm

Soort: HU70AL

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 300 - 600 m/minSnijsnelheid v_c Neventoepassing: 180 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	N
Snijsnelheid v _c Hoofdtoepassing	300 - 600 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Neventoepassing	K
Snijsnelheid v _c Neventoepassing	180 m/min
Type	ALU
Soort	HU70AL
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	WCHX 070304
Aantal wisselingen/snijanten	3
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	15 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien