

Garant
Afsteekzwaard, neutraal, Hoogte van steekzwaardhouder h₅ / steekbreedte w: 26/2 mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 273780 26/2 |
| GTIN | 4045197607232 |
| Artikelklasse | 21W |

Omschrijving
Toepassing:

In combinatie met afsteekplaten nr. 273656 – 273670.

T.b.v. :

Houder nr. 273984 – 273994 of 319132 – 319133 (VDI-houder).

Let op:

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

Opmerking:

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken.

axiaal insteken mogelijk: nee

Voor maximale werkstuk-Ø: 60 mm

Hoogte h₁: 21,4 mm

Totale lengte L_{totaal}: 120 mm

Technische beschrijving

| | |
|--|---------|
| Steekbreedte w | 2 mm |
| Voor maximale werkstuk-Ø | 60 mm |
| Hoogte van beitelhouder h ₅ | 26 mm |
| Hoogte h ₁ | 21,4 mm |
| Totale lengte L _{totaal} | 120 mm |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Inzetsoort | neutraal |
| Inwendige koeling | nee |
| axiaal insteken mogelijk | nee |
| Producttype | Steekzwaard |