

**Garant****Boorstang voor het steekdraaien, rechts, Schacht-Ø DS / steekbreedte w: 40/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273790 40/4
GTIN	4045197578891
Artikelklasse	21W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (> 1300 N/mm<sup>2</sup>). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

**Technische beschrijving**

Bout	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	49 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	27 mm
t <sub>max</sub> Binnenbewerking	13 mm
Steekbreedte w	4 mm
Totale lengte L	350 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub> naar achteren geplaatste houders	60 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Klemschroef Type 8	279815 8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500