


**Garant****OZ-spanmoer, Spanbereik van spanklem: 4-32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309670 4-32
GTIN	4045197292179
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Moer is inzetklaar uitgehard en rondom geslepen.
- Met kogelgelagerde drukring voor hogere houdkrachten en betere rondloopeigenschappen.

**T.b.v.:**

OZ-spantanghouder nr. 300695; 302460; 302462; 302475 en nr. 302477.

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	33,5 mm
Maximaal aanhaalmoment	220 Nm
Schroefdraad	M60x2,5
Spanbereik van spanklem	4 - 32 mm
Buiten-Ø D	72 mm
Norm	DIN 6388 D

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Producttype	Spanmoer