

Garant
Steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 20/6mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	273756 20/6
GTIN	4045197485137
Artikelklasse	21W

Omschrijving
Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Opmerking:

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij t_{max} ($5 \times$ steekbreedte) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	6 mm
Insteekdiepte t_{max}	30 mm
Bout	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Functiebreedte L_4	21,5 mm
Koplengte L_1	49 mm
Totale lengte L	125 mm
Schachtbreedte b	20 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX30

674248 TX30

Klemschroef Type 7

279815 7

8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm

659874 50

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm

659906 1600

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm

659957 1600