

**Garant****Boorstang voor het steekdraaien, rechts, Schacht-Ø DS / steekbreedte w:  
25/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273790 25/5
GTIN	4045197640321
Artikelklasse	21W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (> 1300 N/mm<sup>2</sup>). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Steekbreedte w	5 mm
t <sub>max</sub> Binnenbewerking	9,5 mm
Bout	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	19 mm
Totale lengte L	250 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub> naar achteren geplaatste houders	40 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Toepassingsgebied	radiaal insteken binnen
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Klemschroef Type 8	279815 8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500