

Garant
Afsteekzwaard, neutraal, Hoogte van steekzwaardhouder h₅ / steekbreedte w: 32/2 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	273780 32/2
GTIN	4045197607287
Artikelklasse	21W

Omschrijving
Toepassing:

In combinatie met afsteekplaten nr. 273656 – 273670.

T.b.v. :

Houder nr. 273984 – 273994 of 319132 – 319133 (VDI-houder).

Let op:

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

Opmerking:

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken.

axiaal insteken mogelijk: nee

Voor maximale werkstuk-Ø: 60 mm

Hoogte h₁: 25 mm

Totale lengte L_{totaal}: 150 mm

Technische beschrijving

Voor maximale werkstuk-Ø	60 mm
Steekbreedte w	2 mm
Hoogte van beitelhouder h ₅	32 mm
Hoogte h ₁	25 mm
Totale lengte L _{totaal}	150 mm

Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard