

**Garant****Boorstang voor het steekdraaien, rechts, Schacht-Ø DS / steekbreedte w:  
25/2,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273790 25/2,5
GTIN	4045197485267
Artikelklasse	21W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor-Ø $D_{\min}$	32 mm
Middenverplaatsing $L_3$	19 mm
Steekbreedte w	2,5 mm
Bout	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
$t_{\max}$ Binnenbewerking	6 mm
Totale lengte L	250 mm
Afkoppellengte $L_1$ naar achteren geplaatste houders	40 mm
Schacht-Ø $D_s$	25 mm
Toepassingsgebied	radiaal insteken binnen
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20

674248 TX20

Klemschroef Type 8

279815 8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500