

Garant
WCHX 10T304, Type: UNI


Bestelgegevens

Bestelnummer	268492 UNI
GTIN	4045197470928
Artikelklasse	21K

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 20.
 geschikt voor gereedschap-Ø D_c: 20 mm
 Soort: HB7130
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 65 - 200 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	UNI
Snijnsnelheid v _c Hoofdtoepassing	65 - 200 m/min
Type	UNI
Soort	HB7130
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WCHX 10T304
Aantal wisselingen/snijanten	3
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	20 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draaien