

**Garant****Steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 32/3mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 273758 32/3   |
| GTIN          | 4045197538420 |
| Artikelklasse | 21W           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

**Opmerking:**

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken.

**Technische beschrijving**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Koplengte $L_1$          | 36,5 mm               |
| Functiebreedte $L_4$     | 26,5 mm               |
| Insteekdiepte $t_{\max}$ | 21 mm                 |
| Steekbreedte w           | 3 mm                  |
| Bout                     | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Totale lengte L          | 170 mm                |
| Schachtbreedte b         | 32 mm                 |
| Inzetsoort               | links                 |
| Inwendige koeling        | nee                   |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| axiaal insteken mogelijk | ja              |
| Producttype              | Klemdraaihouder |

---

## Accessoires

|  |             |
|--|-------------|
| Klemschroef Type 6   | 279815 6    |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm | 659906 1600 |
| 8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm                                  | 659874 50   |
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25   | 674248 TX25 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm | 659957 1600 |