

Garant**WCHX 070308, Type: SM**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268486 SM
GTIN	4045197470720
Artikelklasse	21K

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 15.
geschikt voor gereedschap-Ø D_c: 15 mm
Soort: HB7120
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 220 m/min
Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 110 - 140 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Type	SM
Hoekradius	0,8 mm
Snijsnelheid v _c Hoofdtoepassing	110 - 220 m/min
Neventoepassing	M
Snijsnelheid v _c Neventoepassing	110 - 140 m/min
Soort	HB7120
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	WCHX 070308
Aantal wisselingen/snijanten	3
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	15 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien