

Garant**Boorstang voor het steekdraaien, rechts, Schacht-Ø DS / steekbreedte w:
16/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273790 16/3
GTIN	4045197525024
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Technische beschrijving

t_{\max} Binnenbewerking	6 mm
Minimale voorboor-Ø D_{\min}	23 mm
Middenverplaatsing L_3	14,5 mm
Bout	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Steekbreedte w	3 mm
Totale lengte L	180 mm
Afkoppellengte L_1 naar achteren geplaatste houders	30 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Toepassingsgebied	radiaal insteken binnen
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Klemschroef Type 9	279815 9
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600