

Garant

Afsteekzwaard, neutraal, Hoogte van steekzwaardhouder h₅ / steekbreedte w: 32/5 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273780 32/5
GTIN	4045197607911
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Toepassing:

In combinatie met afsteekplaten nr. 273656 – 273670.

T.b.v. :

Houder nr. 273984 – 273994 of 319132 – 319133 (VDI-houder).

Let op:

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

Opmerking:

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken.

axiaal insteken mogelijk: nee

Voor maximale werkstuk-Ø: 110 mm

Hoogte h₁: 25 mm

Totale lengte L_{totaal}: 150 mm

Technische beschrijving

Steekbreedte w	5 mm
Hoogte van beitelhouder h ₅	32 mm
Voor maximale werkstuk-Ø	110 mm
Hoogte h ₁	25 mm
Totale lengte L _{totaal}	150 mm

Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard