

**Spankop zacht, SK 65, Startboring-Ø: 5mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 329936 5 |
| GTIN | 2050001922656 |
| Artikelklasse | 33H |

Omschrijving**Uitvoering:**

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Zacht (gereduceerde hardheid van 40 HRC in de boring), zelf uit te draaien.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Opmerking:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

Technische beschrijving

| | |
|---------------|-------|
| Startboring-Ø | 5 mm |
| Hardheid | 60 HR |
| Profiel | rond |
| Lengte L | 58 mm |

| | |
|-------------|---------|
| Opname | SK 65 |
| Producttype | Spankop |