

**Spankop met dwarsgroeven, SK 80, Span-Ø (oplopend met 1 mm): 9 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	329942 9
GTIN	2050001923462
Artikelklasse	33H

Omschrijving**Uitvoering:**

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Met dwarsgroeven voor ruw materiaal, kleine Ø.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Opmerking:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

Technische beschrijving

Span-Ø	9 mm
Hardheid	60 HR
Profiel	rond
Spanvlak	Dwarsgroeven

Lengte L	53 mm
Opname	SK 80
Producttype	SPANKOP