

**Wisselhouder-WB binnen bewerken, Type / binnen-Ø R: 2/40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	316200 2/40
GTIN	4045197318794
Artikelklasse	33P

Omschrijving**Toepassing:**

Voor de opname van **morseconushulzen**, gespleten hulzen **en** voor de **directe** opname van **grote uitdraaistangen** (type WB).

Technische beschrijving

Binnen-Ø R	40 mm
Producttype	Beitelhouder

Accessoires

Spanhulsvoor MK-schacht Type 2/4	316240 2/4
Spanhulsvoor cilinderschacht Type / span-Ø 2/10 mm	316260 2/10
Spanhulsvoor cilinderschacht Type / span-Ø 2/15 mm	316260 2/15

Spanhulsvoor MK-schacht Type 2/3	316240 2/3
Spanhulsvoor cilinderschacht Type / span-Ø 2/12 mm	316260 2/12
Spanhulsvoor cilinderschacht Type / span-Ø 2/16 mm	316260 2/16
Spanhulsvoor cilinderschacht Type / span-Ø 2/32 mm	316260 2/32
Spanhulsvoor cilinderschacht Type / span-Ø 2/20 mm	316260 2/20
Spanhulsvoor cilinderschacht Type / span-Ø 2/25 mm	316260 2/25