

**Wisselhouder-WB binnen bewerken, Type / binnen-Ø R: 3/50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	316200 3/50
GTIN	4045197318817
Artikelklasse	33P

Omschrijving**Toepassing:**

Voor de opname van **morseconushulzen**, gespleten hulzen **en** voor de **directe** opname van **grote uitdraaistangen** (type WB).

Technische beschrijving

Binnen-Ø R	50 mm
Producttype	Beitelhouder

Accessoires

Spanhulsvoor cilinderschacht Type / span-Ø 3/25 mm	316260 3/25
Spanhulsvoor cilinderschacht Type / span-Ø 3/20 mm	316260 3/20
Spanhulsvoor cilinderschacht Type / span-Ø 3/32 mm	316260 3/32

Spanhulsvoor MK-schacht Type 3/3	316240 3/3
Spanhulsvoor cilinderschacht Type / span-Ø 3/40 mm	316260 3/40
Spanhulsvoor MK-schacht Type 3/4	316240 3/4