

**Wisselhouder-WB binnen bewerken, Type / binnen-Ø R: 4/60mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	316200 4/60
GTIN	4045197318824
Artikelklasse	33P

Omschrijving**Toepassing:**

Voor de opname van **morseconushulzen**, gespleten hulzen **en** voor de **directe** opname van **grote uitdraaistangen** (type WB).

Technische beschrijving

Binnen-Ø R	60 mm
Producttype	Beitelhouder

Accessoires

Spanhulsvoor cilinderschacht Type / span-Ø 4/25 mm	316260 4/25
Spanhulsvoor MK-schacht Type 4/5	316240 4/5
Spanhulsvoor cilinderschacht Type / span-Ø 4/32 mm	316260 4/32

Spanhulsvoor MK-schacht Type 4/4	316240 4/4
Spanhulsvoor cilinderschacht Type / span-Ø 4/40 mm	316260 4/40
Spanhulsvoor cilinderschacht Type / span-Ø 4/50 mm	316260 4/50