

Garant**Krimhouder, HSK-E 40, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308030 12
GTIN	4045197377869
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van het gereedschap, verstelafstand 10 mm.**
- **Gr. 3 – 5 voor hardmetaal, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

GARANT: – HSK-functievlakken bewerkt.**Toepassing:**

Voor het spannen van frezen en boren met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimphouderverlengstuk nr. 302410 – 302416. Krimpapparaten nr. 354210 – 304755.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	90 mm
Ø D ₂	24 mm
Span-Ø D ₁	12 mm
Buiten-Ø D	32 mm
Opname	HSK-E 40
Opnamenorm	DIN 69893

Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	E
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimhouder

Accessoires

Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Onderbouwkast	354290
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1