

**Garant****Krimphouder, HSK-A 40, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307950 8
GTIN	4045197376879
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van het gereedschap, verstelafstand 10 mm.**
- **Gr. 3 – 5 voor hardmetaal, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

**GARANT:** – HSK-functievlakken bewerkt.**Toepassing:**

Voor het spannen van frezen en boren met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimphouderverlengstuk nr. 302410 – 302416. Krimpapparaten nr. 354210 – 304755.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Buiten-Ø D	27 mm
Opname	HSK-A 40
Opnamenorm	DIN 69893

Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Onderbouwkast	354290
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354235 6-9